

TECHSPEC® 25mm Dia. x 35mm FL, Non Traitée, Lentille PCX



Stock #45-145 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

1 **€31,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€31,00
Qté 10+
€28,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

35.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 30.42
Traitement: Uncoated
Substrat:  N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.01 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.00
Rayon R₁ (mm): 18.11
Ouverture Utile CA (mm): 24
f/#: 1.4
Ouverture Numérique NA: 0.36
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner