

TECHSPEC[®] Monture de Lentilles, 25/30mm Dia. Extérieur, 25mm Dia. Optique



#85-678

Stock **#85-678 4 In Stock**

-

1

+

€45⁷⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€45,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed	Function:
Circular	Type d'Optique:
Fixed	Type:

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

25.0/30.0	
20.00	Longueur (mm):
23.00	Ouverture Utile CA (mm):
Black Anodized Aluminum	Construction:
25/30 Dia.	Dimensions (mm):

Filetage & montage

25.0	Taille des optiques compatibles (mm):
2.2 - 5.0	Épaisseur d'Optique Compatible (mm):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	REACH 241:

Description produit

#85-678 is a two-piece assembly that can be used with either 25mm or 30mm cage system plates. Replacement retaining rings are [sold separately](#).

- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
- Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
- Anneau de retenue inclus

Les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage TECHSPEC®, construites en aluminium anodisé, sont conçues pour être utilisées dans un processus en deux étapes. Tout d'abord, sécurisez le composant optique dans la monture de lentille grâce à l'anneau de retenue inclus. Puis, fixez la monture de lentille dans le diamètre intérieur d'une [platine de système de cage optique](#). De plus, les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage sont parfaites comme composant autonome ou combinées à des [tubes de système de cage optique](#).

Remarque : Le [#85-678](#) est un assemblage en deux parties pouvant être utilisé avec des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm. Des anneaux de retenue de remplacement sont [vendus séparément](#).