


Miroir Raie Laser à Prix Économique, 25,4 mm dia., 1030 nm, 0°



Stock #11-107 ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕ **€118,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€118,00
Qté 11+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
20-10

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 90
Durabilité: ML-C-675C
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99
Spécification du Traitement: Rabs >99% @ 1030nm
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (1030nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1030
Diamètre (mm): 25.40 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.2
Angle d'Incidence (°): 0
Substrat: ☐ N-BK7
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 1030nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner