

TECHSPEC® Fenêtre N-BK7 λ /10, 25,4 mm de dia., 6,35 mm d’épaisseur, 1064 nm



TECHSPEC λ /10 Laser Line Coated Windows

Stock **#38-979** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€109,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€109,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Ouverture Utile CA (mm):
22.86

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Substrat: N-BK7
Indice de Réfraction n_d: 1.516
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Laser Line Window
Parallélisme (arcmin): <3
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 64.17
Spécification du Traitement: R_{abs} <0.25% @ 1064nm
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Damage Threshold, By Design: 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz
Bords: Fine Ground

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner