


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Fenêtre en GaAs ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia., 2 mm d'épaisseur | GA-W-25-2

See More by [ISP Optics](#)



Gallium Arsenide (GaAs) Windows

Stock **#16-801** 3-4 JOURS

- 1 +

€407,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€407,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
21.59

Diamètre (mm):

25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 5.39 (0 to +30°C)
Densité (g/cm³): 5.32
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 3.293 @ 7µm 3.279 @ 10µm 3.267 @ 12µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 750
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.31
Substrat: Gallium Arsenide (GaAs)
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1000 - 16000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 85
Numéro de Modèle: GA-W-25-2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner