

Fenêtre à Coin 30' en CaF₂ ISP Optics, 25,4 mm de dia., 4 mm d'épaisseur | CF-WW-25-4

See More by [ISP Optics](#)



Calcium Fluoride (CaF₂) Wedged Windows

Stock #16-809 3-4 JOURS

-

1

+

€225,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€225,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
21.59

Diamètre (mm):

25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 18.85
Densité (g/cm³): 3.18
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.495
Dureté de Knoop (kg/mm²): 158.3
Rapport de Poisson: 0.26
Substrat: Calcium Fluoride (CaF₂)
Planéité de Surface (P-V): 2λ @ 633nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 75.8
Angle de Bord: 30' ±15
Numéro de Modèle: CF-WW-25-4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner