

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Germanium (Ge) Wedged Windows

Stock #16-810

3-4 JOURS



1



€428,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€428,00

Qté 11+

€385,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):

21.59
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 6.1
Densité (g/cm³): 4.83
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 4.002 @ 11µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 780
Rapport de Poisson: 0.28
Substrat: Germanium (Ge)
Planéité de Surface (P-V): 2λ @ 633nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 102.7
Angle de Bord: 30' ±15'
Numéro de Modèle: GE-WW-25-4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner