

[Afficher tous les 7 produits de la même famille.](#)

Fenêtre à Coin 30' en ZnSe ISP Optics, 25,4 mm de dia., 4 mm d'épaisseur | ZC-WW-25-4

See More by [ISP Optics](#)



Stock **#16-812** 3-4 JOURS

− 1 +

€577,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€577,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
21.59

Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Densité (g/cm³): 5.27
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 2.4
Dureté de Knoop (kg/mm²): 120
Rapport de Poisson: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Planéité de Surface (P-V): 2λ @ 633nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 67.2
Angle de Bord: 30' ±15
Numéro de Modèle: ZC-WW-25-4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner