

Fenêtre en MgF₂ ISP Optics, Non Traitée, 25,4 mm de dia., 4 mm d'épaisseur | MF-W-25-4

See More by [ISP Optics](#)



Stock **#24-484** 3-4 JOURS

-

1

+

€255,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€255,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
106.22

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
21.59

Diamètre (mm):

25.40 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 13.7
Densité (g/cm³): 3.18
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.377
Dureté de Knoop (kg/mm²): 415
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.271
Substrat: Magnesium Fluoride (MgF ₂)
Planéité de Surface (P-V): 2λ
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 120 - 7000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 138
Numéro de Modèle: MF-W-25-4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner