

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Lame a Retard $\lambda/4$ d'Ordre Zero en Quartz, 25,4 mm dia., 670 nm



Stock #46-552 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

 €488,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€488,00

Qté 6+

€395,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
15.00

Traitement:
Laser V-Coat (670nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
670

Diamètre (mm):

25.40 +0.00/-0.25
Substrat: Crystal Quartz
Retard: λ/4
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 7.80 +0.00/-0.25
Type: Crystalline Waveplate
Construction: Crystalline
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/10 for central 80% of clear aperture
Parallélisme (arcsec): <3
Tolérance de Retard: ±λ/200
Coefficient de Température (λ/°C): 0.0001
Ordre de Retard: 0

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner