

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

Stock **#37-246**

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€275,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€275,00

Qté 6+

€247,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm): 152.40
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 152.40
Traitement: Protected Gold (700-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 76.2
Surface Figure, RMS: λ/8
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 10000
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 152.40
Front d'Onde Réflechi, RMS: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner