

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Mroirs Paraboliques Hors Axe, Traités Aluminium

Stock #37-229 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€400,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€400,00

Qté 6+

€360,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
25.40 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):

177.80
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 177.80
Traitement: Protected Aluminum (400-2000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥85% @ 400 - 700nm R _{avg} ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 88.9
Surface Figure, RMS: λ/8
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 2000
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #47-111
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 177.80
Front d'Onde Réfléchi, RMS: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner