

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [ISP Optics](#)



Stock #24-932 3-4 JOURS



1



€550,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€550,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):
25.40 @ 10.6µm

Substrat: Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
f#: 1.00
Ouverture Numérique NA: 0.50
Traitement: BBAR (8000-12000nm)
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 12000
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.40 ±0.20
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 90
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
Spécification du Traitement: Ravg <0.5% @ 8 - 12µm Rabs <1% @ 8 - 12µm
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.00
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Numéro de Modèle: AR812-ZC-PM-25-25
Rayon R₁ (mm): 58.34
Rayon R₂ (mm): 22.91
Qualité de Surface: 60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6µm: λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner