

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT

See More by [ISP Optics](#)



Stock #24-783 3-4 JOURS

-

1

+

 €155,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€155,00

Qté 10+

€139,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

❗ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):
-76.20 @ 5µm

Substrat: Calcium Fluoride (CaF₂)
f#: 3.00
Ouverture Numérique NA: 0.17
Traitement: Uncoated
Type: Plano-Concave Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 8000
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 2.00 ±0.20
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile CA (mm): 22.86
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.80
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Numéro de Modèle: CF-PC-25-76
Rayon R₁ (mm): -30.70
Qualité de Surface: 60-40
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner