

Filtre Circulaire à Densité Neutre Variable, 25,4 mm de dia., OD 0,04-3,0, non monté



Unmounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Stock **#43-761** 3-4 JOURS



1



€278,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€278,00

Qté 11+

€250,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0.00

Densité Optique OD:
0.04 - 3.0

Substrat: ☐
[B270](#)

Diamètre Interne (mm): 7.5
Traitement: Variable
Diamètre Externe (mm): 25.4
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.52
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.25
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Parallélisme (arcmin): ±3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.10 ID, ±0.20 OD
Tolérance Densité Optique (%): ±5
Linéarité (%): ±5
Spécification du Traitement: Continuously Variable Inconel from 0 - 270°
Monture: Unmounted

Conformité réglementaire

Reach 181: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner