

TECHSPEC®

Monture Cinématique 25,4mm



25.4mm Kinematic Mount, #85-695

Stock **#85-695** 9 In Stock

-

1

+

€196⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€196,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Tip-Tilt

Function:

Circular

Type d'Optique:

Accepts 25/25.4mm Diameter Optics

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

30.0	
25.4	Diamètre Interne (mm):
Black Anodized Aluminum	Construction:
12.7	Diamètre Trou de Passage (mm):
30 Dia.	Dimensions (mm):
0.5	Pas de la vis d'ajustement :
±8 Tip/Tilt	Course (°):

Filetage & montage

25.0 - 25.4	Taille des optiques compatibles (mm):
-------------	---------------------------------------

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 235:

Description produit

- Disponibles pour toute une Gamme de Composants Optiques
- Construction en Aluminium Anodisé avec Vis en Acier Inoxydable
- Vis de Réglage Fin de 0,5 mm du Pitch
- **Montures Optiques Fixes** Également Disponibles

Idéales pour les applications d'orientation du faisceau, les Montures Optiques Réglables TECHSPEC® du Système de Cage Optique, sont utilisées pour intégrer toute une variété de composants optiques dans un Système de Cage Optique TECHSPEC®. Conçues pour s'adapter dans le diamètre intérieur des **platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm standard**, ces montures optiques utilisent des vis de réglage qui permettent de fixer les composants optiques existants, assurant ainsi la stabilité et l'ajustement nécessaires pour un alignement optique de précision. La Monture Cinématique **#85-695** de 25,4 mm dispose d'une ouverture utile de 12,7 mm et peut être couplée à **#85-699** une monture de lame séparatrice à 45°.