

SUBMIT

Platine sans Trous de Passage, 44,4 mm, Entraînement micrométrique métrique, Déplacement de 25,4 mm



Stock #55-461 3-4 JOURS



1



€1.084,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.084,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Linear (X)

Guide System:
Ball Bearing

Mécanisme:
Digital Micrometer (Metric)

Position de la Vis:
Center Drive

Type: Metric
Taille de Plateau (mm): 44.4 x 44.4
Course (mm): 25
Construction: Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings
Graduations (mm): 0.001
Capacité de Charge, Normale (kg): 11
Capacité de Charge, T_a (kg): 4.5
Capacité de Charge, T_b (kg): 2.3
Remarque: Solid Top
Taille de Plateau (pouces): 1.75 x 1.75
Précision (µm): 2 per 25 mm of travel
Poids (g): 450

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner