

# Platine avec Trous de Passage, 66,5 mm, Entraînement Micrométrique Métrique, Déplacement de 25,4 mm



Stock #55-464 3-4 JOURS

- 1 + **€1.193,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+  
€1.193,00

Prix sur Quantité  
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:  
Linear (X)

Guide System:  
Ball Bearing

Mécanisme:  
Digital Micrometer (Metric)

Position de la Vis:  
Center Drive

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Type:<br>Metric                                                      |
| Taille de Plateau (mm):<br>66.5 x 66.5                               |
| Course (mm):<br>25                                                   |
| Construction:<br>Aluminum Top and Base/440C Stainless Steel Bearings |
| Graduations (mm):<br>0.001                                           |
| Capacité de Charge, Normale (kg):<br>28                              |
| Capacité de Charge, T <sub>a</sub> (kg):<br>4.5                      |
| Capacité de Charge, T <sub>b</sub> (kg):<br>0.9                      |
| Remarque:<br>Thru-Hole                                               |
| Taille de Plateau (pouces):<br>2.62 x 2.62                           |
| Précision (µm):<br>2 per 25 mm of travel                             |
| Poids (g):<br>630                                                    |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Conforme</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |