

Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Polariseur, 25,4 mm avec Micromètre



#17-534 and #17-513



Stock **#17-525** [CONTACT](#)

- 1 +

€469,30

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€469,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Adjustable - Rotary

Type d'Optique:
Circular

Taille des optiques compatibles (mm):
25.0 - 25.4

Ouverture Utile CA (mm):

22.0
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 7.0 (Max.)
Incréments: 5 arcminutes
Rotation Grossière (°): 360
Rotation Fine (°): ±5
Contenu du Coffret: #55-011 , #16-322 , #15-849
Compatible Post: M6 x 1.0
Hauteur de l'axe optique (mm): 127.00
Mécanisme: Micrometer
Type of Mounting Optics: Polarizer
Post Diameter (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme
