

[Afficher tous les 1 produits de la même famille.](#)

25,8mm Diamètre Extérieure, Monture Sténopé de Précision



25.8mm Outer Diameter, Precision Pinhole Mount, #53-287

Stock #53-287 **16 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €55⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€55,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Remarque:
Requires one pinhole aperture

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):
25.8

Construction:
Black Anodized Aluminum

Filetage & montage

9.5 **Diamètre Optique (mm):**

RMS (0.8" - 36 TPI) **Filetage de Barillet:**

Conformité réglementaire

Conforme **RoHS 2015:**

Visionner **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Fournit un Support Mécanique aux [Sténopés de Précision](#)
- Utilise un Anneau de Retenue pour Réduire les Contraintes Mécaniques
- S'adapte aux [Composants de Monture C](#)

Avec un diamètre de 1,02", la Monture Sténopé de Précision dispose d'un anneau de retenue pour sécuriser le positionnement des [sténopés de précision](#) de diamètre $\frac{3}{8}$ " (9,5 mm) non montés. La face arrière comporte un filetage mâle externe RMS (20,32 x 36TPI). Quand elle est utilisée avec la monture d'anneau pour objectifs, référence [#03-627](#), la Monture Sténopé de Précision peut être montée facilement sur des [composants de monture C](#). Une monture d'anneau en 2 parties ayant un filetage $\frac{1}{4}$ -20 est disponible pour adapter la Monture Sténopé de Précision à toutes [tiges ou tables de laboratoire](#) standards.