


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Feuille Non Montee 8" x 8" , Angle de Diffusion de 25°



Stock #65-888 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€457,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€457,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (°):
±2.5

Angle de Diffusion (°):
25 (FWHM)

Tolérance Dimensionnelle (mm):
±0.5

Dimensions (pouces):
8 x 8

Dimensions (mm):
203.20 x 203.20

Température d'Utilisation (°C): -30 to +100 (Maximum of 240 Hours)
Substrat: ☐ Polycarbonate
Épaisseur (mm): 0.78
Transmission (%): >85
Type: Holographic Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Largeur (mm): 203.20
Construction: Unmounted
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.22 J/cm ² @ 1064nm, 10ns (typical)
Longueur (mm): 203.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme