

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup>

Support de Polariseur de Monture C, 25 mm de diamètre



25mm C-Mount Polarizer Holder (#11-146)

Stock **#11-146** 20+ In Stock

-

1

+

€212<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-4           | €212,00 prix unitaire            |
| Qté 5-9           | €198,50 prix unitaire            |
| Qté 10-25         | €188,80 prix unitaire            |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Optic Munt (Rotatable)

Function:

Propriétés physiques et mécaniques

24.0

Longueur Tube d'Extension (mm):

Épaisseur min. des optiques compatibles:

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| 1.5                      |                                           |
|                          | Max. Thickness of Compatible Optics (mm): |
| 9.0                      |                                           |
| Filetage & montage       |                                           |
|                          | Diamètre Optique (mm):                    |
| 25.0                     |                                           |
|                          | Type de Filetage:                         |
| C-Mount                  |                                           |
| Conformité réglementaire |                                           |
|                          | RoHS 2015:                                |
| Conforme                 |                                           |
|                          | Reach 224:                                |
| Conforme                 |                                           |
|                          | Certificate of Conformance:               |
| Visionner                |                                           |

## Description produit

- Intègrent un polariseur dans un système de monture C, S ou T
- Rotation maximale du polariseur de 90° à l'intérieur de la monture
- Conçus pour contenir des polariseurs d'un diamètre de 12,5, 20, 25 ou 50 mm
- Adaptateurs disponibles pour le montage de polariseurs carrés de 12,5 et 25 mm

Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC® sont utilisés pour intégrer facilement des polariseurs ou retardeurs dans des systèmes optiques de monture C, S ou T. Les supports sont conçus pour permettre au polariseur de pivoter de 90° tandis que le corps principal du support reste en place. La rotation en douceur assurée par le levier attaché permet à l'utilisateur de contrôler facilement l'orientation de l'axe de polarisation dans le système. Les Supports de Polariseur de Monture C, S et T TECHSPEC peuvent contenir des polariseurs de 12,5, 20, 25 ou 50 mm de diamètre et d'une épaisseur comprise entre 1,5 et 9 mm. Ces supports sont idéaux pour ajouter rapidement et efficacement une polarisation aux systèmes de montage C, S ou T. Utilisez les adaptateurs [#12-836](#) ou [#12-837](#) pour monter des polariseurs carrés de 12,5 mm ou de 25 mm, respectivement.

**Remarque :** La partie femelle du support doit être retirée lors de l'installation de polariseurs de 12,5, 25 ou 50 mm à l'aide d'une [Clé Allen](#). Pour [#90-621](#), l'anneau de retenue doit être retiré à l'aide d'une [clé de serrage](#) lors du montage d'un polariseur de 20 mm.