

[Afficher tous les 34 produits de la même famille.](#)

Lentille Liquide à Focalisation Variable Corning® Varioptic® A-25H0-P10, Série A incorporée, FPC 6 broches avec thermistance, ouverture utile de 2,5 mm



2.5mm CA, A-25H0-P10 Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series, 6 pins FPC with Thermistor



Stock **#15-739** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€81,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€81,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
9.40

Traitement:
VS

Type: Packaged Lens w/ Thermistor
Ouverture Utile CA (mm): 2.5
Contenu du Coffret: Packaged A-25H0 with a straight flex cable with thermistor FPC-A-10 (6 pins)
Gamme de Focalisation: -5 to +13 diopter
Numéro de Modèle: A-25H0-P10
Température d'Utilisation (°C): -30 to +85
Température de Stockage (°C): -40 to +85
Épaisseur (mm): 3.50
Transmission (%): 97 @ 587nm
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS: 30nm
Applications Typiques: Compact optical systems such as barcode readers, industrial cameras, & medical imaging and biometrics systems

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner