

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Monture de Lentilles, 25mm Dia. Extérieur, 13mm Dia. Optique



#85-545



Stock #85-547 **20+ In Stock**

- 1 + €45<sup>75</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€45,75 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Fixed **Function:**

Circular **Type d'Optique:**

Fixed **Type:**

## Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):  
25.0

Longueur (mm):  
10.00

Ouverture Utile CA (mm):  
11.00

Construction:  
Black Anodized Aluminum

Dimensions (mm):  
25 Dia.

## Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):  
12.7

Épaisseur d'Optique Compatible (mm):  
1.9 - 5.0

Type de Filetage:  
M23.2 x 0.75

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:  
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:  
[Visionner](#)

REACH 241:  
[Conforme](#)

## Description produit

- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
- Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
- Anneau de retenue inclus

Les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage TECHSPEC®, construites en aluminium anodisé, sont conçues pour être utilisées dans un processus en deux étapes. Tout d'abord, sécurisez le composant optique dans la monture de lentille grâce à l'anneau de retenue inclus. Puis, fixez la monture de lentille dans le diamètre intérieur d'une [platine de système de cage optique](#). De plus, les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage sont parfaites comme composant autonome ou combinées à des [tubes de système de cage optique](#).

**Remarque :** Le [#85-678](#) est un assemblage en deux parties pouvant être utilisé avec des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm. Des anneaux de retenue de remplacement sont [vendus séparément](#).