

TECHSPEC® Monture de Lentilles, 25mm Dia. Extérieur, 12mm Dia. Optique



#85-545



Stock #85-550 [CONTACT](#)

- 1 + €45⁷⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€45,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed **Function:**

Circular **Type d'Optique:**

Fixed **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):
25.0

Longueur (mm):
10.00

Ouverture Utile CA (mm):
11.00

Construction:
Black Anodized Aluminum

Dimensions (mm):
25 Dia.

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
12.0

Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
1.6 - 5.0

Type de Filetage:
M23.2 x 0.75

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

REACH 241:
[Conforme](#)

Description produit

- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
- Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
- Anneau de retenue inclus

Les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage TECHSPEC®, construites en aluminium anodisé, sont conçues pour être utilisées dans un processus en deux étapes. Tout d'abord, sécurisez le composant optique dans la monture de lentille grâce à l'anneau de retenue inclus. Puis, fixez la monture de lentille dans le diamètre intérieur d'une [platine de système de cage optique](#). De plus, les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage sont parfaites comme composant autonome ou combinées à des [tubes de système de cage optique](#).

Remarque : Le [#85-678](#) est un assemblage en deux parties pouvant être utilisé avec des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm. Des anneaux de retenue de remplacement sont [vendus séparément](#).