

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] Monture de Lentilles, 25mm Dia. Extérieur, 6,25mm Dia. Optique



#85-545



Stock #85-553 2 In Stock

-

1

+

€45^{.75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€45,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fixed

Function:

Circular

Type d'Optique:

Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

25.0	
	Longueur (mm):
10.00	
	Ouverture Utile CA (mm):
5.00	
	Construction:
Black Anodized Aluminum	

	Dimensions (mm):
25 Dia.	

Filetage & montage

	Taille des optiques compatibles (mm):
6.5	
	Épaisseur d'Optique Compatible (mm):
1.6 - 5.0	
	Type de Filetage:
M23.2 x 0.75	

Conformité réglementaire

	RoHS 2015:
Conforme	
	Certificate of Conformance:
Visionner	
	REACH 241:
Conforme	

Description produit

- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
- Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
- Anneau de retenue inclus

Les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage TECHSPEC®, construites en aluminium anodisé, sont conçues pour être utilisées dans un processus en deux étapes. Tout d'abord, sécurisez le composant optique dans la monture de lentille grâce à l'anneau de retenue inclus. Puis, fixez la monture de lentille dans le diamètre intérieur d'une [platine de système de cage optique](#). De plus, les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage sont parfaites comme composant autonome ou combinées à des [tubes de système de cage optique](#).

Remarque : Le [#85-678](#) est un assemblage en deux parties pouvant être utilisé avec des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm. Des anneaux de retenue de remplacement sont [vendus séparément](#).