

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

Monture de Lentilles, 25mm Dia. Extérieur, 6mm Dia. Optique



#85-545



Stock **#85-554** 1 In Stock

-

1

+

€45^{.75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€45,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Fixed	Function:
Circular	Type d'Optique:
Fixed	Type:

Propriétés physiques et mécaniques	
Compatible Plate Inner Diameter (mm):	25.0
Longueur (mm):	10.00
Ouverture Utile CA (mm):	5.00
Construction:	Black Anodized Aluminum
Dimensions (mm):	25 Dia.

Filetage & montage	
Taille des optiques compatibles (mm):	6.0
Épaisseur d'Optique Compatible (mm):	1.6 - 5.0
Type de Filetage:	M23.2 x 0.75

Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner
REACH 241:	Conforme

Description produit

- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
 - Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
 - Anneau de retenue inclus
- Les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage TECHSPEC®, construites en aluminium anodisé, sont conçues pour être utilisées dans un processus en deux étapes. Tout d'abord, sécurisez le composant optique dans la monture de lentille grâce à l'anneau de retenue inclus. Puis, fixez la monture de lentille dans le diamètre intérieur d'une [platine de système de cage optique](#). De plus, les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage sont parfaites comme composant autonome ou combinées à des [tubes de système de cage optique](#).
- Remarque :** Le [#85-678](#) est un assemblage en deux parties pouvant être utilisé avec des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm. Des anneaux de retenue de remplacement sont [vendus séparément](#).