

[Afficher tous les 14 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC®** Monture de Lentilles, 25 mm Dia. Extérieur, 9 mm Dia. Optique



#85-545



Stock #85-552 **4 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €45<sup>75</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€45,75 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Caractéristiques du produit**

Fixed **Function:**

Circular **Type d'Optique:**

Fixed **Type:**

## Propriétés physiques et mécaniques

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

25.0

Longueur (mm):

10.00

Ouverture Utile CA (mm):

8.00

Construction:

Black Anodized Aluminum

Dimensions (mm):

25 Dia.

## Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):

9.0

Épaisseur d'Optique Compatible (mm):

1.6 - 5.0

Type de Filetage:

M23.2 x 0.75

## Conformité réglementaire

RoHS 2015:

[Conforme](#)

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

REACH 241:

[Conforme](#)

## Description produit

- Disponibles pour toute une gamme de diamètres de lentilles optiques
- Rajoutent une adaptabilité supplémentaire au système de cage optique
- Anneau de retenue inclus

Les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage TECHSPEC<sup>®</sup>, construites en aluminium anodisé, sont conçues pour être utilisées dans un processus en deux étapes. Tout d'abord, sécurisez le composant optique dans la monture de lentille grâce à l'anneau de retenue inclus. Puis, fixez la monture de lentille dans le diamètre intérieur d'une [platine de système de cage optique](#). De plus, les Montures de Lentilles Optiques pour Système de Cage sont parfaites comme composant autonome ou combinées à des [tubes de système de cage optique](#).

**Remarque :** Le [#85-678](#) est un assemblage en deux parties pouvant être utilisé avec des platines du système de cage optique de 25 mm ou 30 mm. Des anneaux de retenue de remplacement sont [vendus séparément](#).