

TECHSPEC® 25 mm Diaphragme du Système de Cage, Ouverture de 0,8 à 12 mm



Stock #88-199 6 In Stock

-

1

+

€155^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€155,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Iris

Function:

Number of Leaves: 10

Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

25.0

Compatible Plate Inner Diameter (mm):

17.20

Longueur (mm):

0.8 - 12	Diamètre Interne (mm):
Black Anodized Aluminum	Construction:
31.5 Dia.	Dimensions (mm):
12	Ouverture Max. (mm):
10	Nombre de Feuilles:
Propriétés optiques	
0.8	Ouverture Min. (mm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Ouverture Réglable entre 0,8 et 12 mm
- Fonctionnement Lisse de l'Ouverture Maximum à l'Ouverture Minimum
- Convient à tout Type de Platine de 25 mm du Système de Cage

Le Diaphragme du Système de Cage TECHSPEC® est un diaphragme à iris en acier à ressort bleui à 10 feuilles, situé dans un boîtier en aluminium anodisé pouvant être facilement intégré dans n'importe quelle platine de 25 mm du Système de Cage TECHSPEC®. Il fournit une transition lisse de l'ouverture maximale de 12 mm à l'ouverture minimale de 0,8 mm. Ce diaphragme peut être utilisé pour ajuster la performance du système en contrôlant le nombre F (f/#) du système, le diamètre de la pupille d'arrêt et l'ensemble de l'énergie transmise dans le système.

Informations techniques

