

TECHSPEC®

Lentille Asphérique en Silice Fondue UV, $\lambda/40$, Non Traitée, NA de 0,11, 25 mm de dia.



TECHSPEC UV Fused Silica Aspheric Lenses



Stock #17-333 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€725,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€725,00

Qté 6+

€580,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 100.00 @ 355nm
Ouverture Numérique NA: 0.11
Distance Focale Arrière BFL (mm): 96.30
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Longueur d'onde de conception asphérique: 355
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: $\lambda/40$
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <1
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.85
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.50 ±0.1
f#: 4
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 10.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner