

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

25mm Dia., 1000-2000nm, Polariseur Lineaire Procne IR



Stock #48-888 3-4 JOURS

1 €370,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€370,00

Qté 6+

€311,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
25.00

Rapport d'Extinction:
1000:1

Substrat: ☐ Polymer Film on B270
Température d'Utilisation (°C): -25 to +80
Épaisseur (mm): 2.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Transmission (%): 33.00
Tolérance de Transmission (%): ±3
Type: Linear Polarizer
Parallélisme (arcmin): <4
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.0/-0.2
Construction: Dichroic Polarizing Film on Glass
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1000 - 2000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner