


[Afficher tous les 20 produits de la même famille.](#)

Polariseurs en Verre Corning Polarcor™, 25 mm de dia, 600 - 1100 nm



Corning Polarcor™ Glass Polarizers

Stock #13-625 3-4 JOURS

-

1

+

€2.135,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.135,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0 ±5

Traitement:
BBAR (600-1100nm)

Diamètre (mm):
25.00

Rapport d'Extinction:
>10,000:1

Substrat:  Borosilicate Glass Containing Elongated Silver Crystals
Transmission Min. (%) : >66
Qualité de Surface : 40-20
Épaisseur (mm) : 0.50 ±0.05
Tolérance Dimensionnelle (mm) : ±0.1
Spécification du Traitement : R _{avg} <1.0% @ 600 - 1100nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 600 - 1100
Insertion Loss (dB) : <1.8
Indice de Réfraction n_d : 1.5218-1.5107
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C) : 6.5
Dureté de Knoop (kg/mm²) : 480
Module d'Élasticité de Young (GPa) : 58.605
Rapport de Poisson : 0.21
Nombre d'Abbe (ν_d) : 57.6
Densité (g/cm³) : 2.412

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner