

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Stemmed Mirror



Stock **#14-579** FIN DE SÉRIÉ 3-4 JOURS

-

1

+

€132,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€132,00
Qté 6+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Planéité de Surface (P-V):

CUSTOM
OPTIONS

N10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @450 - 650nm
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile (%) : 90.00
Bords: Ground, protective bevel as needed
Épaisseur (mm): 13.00 ±0.20
Type: Stemmed Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Monture Cinématique Compatible: #58-853
Diamètre des Tiges (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm): 6.50 ±0.20

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner