

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Stemmed Mirror



Stock **#14-582** FIN DE SÉRIÉ 3-4 JOURS

- 1 +

€153,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€153,00

Qté 6+

€122,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Planéité de Surface (P-V):

N10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile (%): 90.00
Bords: Ground, protective bevel as needed
Épaisseur (mm): 13.00 ±0.20
Type: Stemmed Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Monture Cinématique Compatible: #58-853
Diamètre des Tiges (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm): 6.50 ±0.20

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner