

TECHSPEC® Miroir à Pied $\lambda/10$, Aluminium Amélioré UV, 25 mm de dia.



TECHSPEC® Stemmed Mirror



Stock **#14-580** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€132,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€132,00
Qté 6+
€105,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Planéité de Surface (P-V):

N10
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R _{avg} >89% @ 250 - 450nm R _{avg} >85% @ 250 - 700nm
Traitement: Enhanced Aluminum (250-700nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile (%): 90.00
Bords: Ground, protective bevel as needed
Épaisseur (mm): 13.00 ±0.20
Type: Stemmed Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 700
Monture Cinématique Compatible: #58-853
Diamètre des Tiges (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Stem Length (mm): 6.50 ±0.20

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner