


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Dia 25mm X FL -103,36mm Traitement Alum Améliore, Miroir Convexe



Stock #64-064 3-4 JOURS

- 1 + **€45,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€45,50

Qté 6+
€41,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Distance Focale FL (mm): -104.60
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.20
Ouverture Utile (%):

90
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement: Metal
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.83
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Rayon R (mm): 209.20
Substrat: 
Qualité de Surface: 60-40
Type: Spherical Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference:  0.2 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme