

**TECHSPEC®** Lentille Achromatique Traitée MgF2 Montée, 22 mm CA, 100 mm FL



TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Achromatic Lenses

Stock **#13-009** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€102,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€102,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Distance Focale EFL (mm):  
100.00

Substrat: ☐  
[N-BK7](#) / [N-SF5](#)

f/#:  
4.00

Ouverture Numérique NA:  
0.13

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Traitement:</b><br>MgF <sub>2</sub> (400-700nm)                          |
| <b>Type:</b><br>Achromatic Lens                                             |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700                          |
| <b>Focale Arrière BFL du Logement (mm):</b><br>90.66                        |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>22.0                                     |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>6.61                                   |
| <b>Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):</b><br>587.6                    |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±2                                 |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>61.47                                   |
| <b>Rayon R<sub>2</sub> (mm):</b><br>-44.64                                  |
| <b>Rayon R<sub>3</sub> (mm):</b><br>-129.94                                 |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                         |
| <b>Lentille incluse:</b><br><a href="#">#32-327</a>                         |
| <b>Mount Included:</b><br><a href="#">#56-354</a>                           |
| <b>Mount Diameter (mm):</b><br>30.0                                         |
| <b>Longueur Tube d'Extension (mm):</b><br>24.2                              |
| <b>Longueur Totale (mm):</b><br>28.2                                        |
| <b>Type de Filetage:</b><br>C-Mount                                         |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                       |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/4                                 |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |