

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® Lentille PCX $\lambda/20$ Non Traitée, 25 mm de dia. x 100 mm FL



TECHSPEC $\lambda/20$ Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#33-053** FIN DE SÉRIE CONTACT

⊖ 1 ⊕

€199,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€199,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
100.00 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
97.4

Traitement: Uncoated
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/20
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.79 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.05
Rayon R₁ (mm): 45.85
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
f#: 4.00
Ouverture Numérique NA: 0.13
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner