

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

25mm Dia. x 10mm EFL, Or Protégé, Miroir Concave



Stock **#43-834** 6 In Stock

-

1

+

€66^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-49	€66,50 prix unitaire
Qté 50-99	€57,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Spherical Mirror	Type:
Propriétés physiques et mécaniques	
25.00 ±0.50	Diamètre (mm):
90	Ouverture Utile (%):

3.0	Épaisseur au Bord ET (mm):
±0.5	Tolérance Épaisseur (mm):
Propriétés optiques	
N-BK7	Substrat:
±2	Tolérance Distance Focale (%):
80-50	Qualité de Surface:
10.00	Distance Focale EFL (mm):
20.00	Radius of Curvature (mm):
f/0.4	Ouverture (f/#):
Protected Gold (700-10000nm)	Traitement:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm	Spécification du Traitement:
Metal	Type de Traitement:
20.00	Rayon R ₁ (mm):
700 - 10000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 247:

Description produit

- Excellents pour focaliser la lumière
 - Traitements or et aluminium disponibles
 - Disponibles en tailles de 9 à 50 mm
- Les Miroirs Sphériques Concaves sont idéaux pour collecter et focaliser la lumière dans une large gamme d'applications. Ces miroirs sont disponibles avec des traitements métalliques protégés couvrant les spectres UV, VIS et IR. Une couche protectrice augmente la durabilité du traitement et prévient la corrosion. Les Miroirs Sphériques Concaves sont disponibles dans des diamètres allant de 9 à 50 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes.

Informations techniques

