

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille PCX N/20 Non Traitee, 25 mm de dia. X 150 mm FL



TECHSPEC N/20 Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock #33-054 **FIN DE SÉRIE** [CONTACT](#)

- 1 +

€199,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€199,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
150.00 @587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
147.82

Traitement: Uncoated
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/20
Tolérance Distance Focale (%) : ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.18 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.04
Rayon R₁ (mm): 68.79
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
f#: 6.00
Ouverture Numérique NA: 0.08
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner