

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

25mm Dia. x 200mm FL, traite NIR I, Lentille DCX N-K5



Stock #49-498 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 **€21,95**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€21,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
200.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
198.35

Traitement:
NIR I (600-1050nm)

Spécification du Traitement:

R _{avg} ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: N-K5
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.25
Ouverture Utile CA (mm): 24
f#: 8.00
Ouverture Numérique NA: 0.06
Type: Double-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Damage Threshold, By Design: 7 J/cm² @ 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner