

TECHSPEC® 25mm de Dia x 20mm FL, non traité, Lentille Asphérique Ge



Stock **#68-237** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€831,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€831,00

Qté 6+

€664,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
20.00 @4000nm

Ouverture Numérique NA:
0.63

Distance Focale Arrière BFL (mm): 19.08
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Longueur d'onde de conception asphérique: 4000
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: λ/6
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.5
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.70 ±0.10
f/#: 0.79
Biseau: Protective bevel as needed
Bords: Diamond Turned
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner