

TECHSPEC® 25mm Dia x 250mm EFL, Traité 8 - 12µm, Lentille Plan Convexe Ge



Stock **#69-669** [CONTACT](#)

☐ [D'autres traitements](#)

1 **€475,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€475,00

Qté 6+
€380,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
250.00 @ 10.6µm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

249.25
Traitement: BBAR (8000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <3.0% @ 8 - 12µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Qualité de Surface: 60-40
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.90
Rayon R₁ (mm): 750.97
Ouverture Utile CA (mm): 24
f#: 10.00
Ouverture Numérique NA: 0.05
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 8000 - 12000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme