


**TECHSPEC® 25mm Dia x 250mm FL, traité MgF<sub>2</sub>, Lentille Achrom.**



MgF<sub>2</sub> Coated Achromatic Lenses



Stock **#32-919** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ **€105,00**

**AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€105,00

Qté 6+

€84,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.00 +0.0/-0.025

**Distance Focale EFL (mm):**  
250.00

**Tolérance Distance Focale (%):**  
±1

**Distance Focale Arrière BFL (mm):**  
246.63

**Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm):**  
587.6

**Ouverture Utile CA (mm):**  
24.00

**Centrage (arcmin):**  
<1

**Épaisseur Centrale CT (mm):**  
7.50 ±0.20

**Épaisseur Centrale CT 1 (mm):**  
5.00 ±0.10

**Épaisseur Centrale CT 2 (mm):**  
2.50 ±0.10

**Rayon R<sub>1</sub> (mm):**  
160.73

**Rayon R<sub>2</sub> (mm):**  
-105.64

**Rayon R<sub>3</sub> (mm):**  
-295.75

**Épaisseur au Bord ET (mm):**  
6.75

**Substrat:**   
[N-BK7](#) / [N-SF5](#)

**Qualité de Surface:**  
40-20

**f#:**  
10.00

**Ouverture Numérique NA:**  
0.05

**Traitement:**  
MgF<sub>2</sub> (400-700nm)

**Spécification du Traitement:**  
R<sub>avg</sub> ≤ 1.75% @ 400 - 700nm

**Power (P-V) @ 632.8nm:**  
1.5λ

**Irregularity (P-V) @ 632.8nm:**  
λ/4

**Biseau:**  
Protective bevel as needed

**Type:**  
Achromatic Lens

**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**  
400 - 700

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Reach 224:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)