

25mm Dia. x 400mm FL, non traité, Lentille DCX N-K5



Stock #32-904 FIN DE SÉRIE 20+ In Stock

-
1
+
€23^{.75}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€23,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Double-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
25.00 +0.00/-0.10

Centrage (arcmin):
<1

Épaisseur Centrale CT (mm):
5.00 ±0.10

4.63 **Épaisseur au Bord ET (mm):**

24 **Ouverture Utile CA (mm):**

Protective as needed **Biseau:**

Propriétés optiques

400.00 @ 587.6nm **Distance Focale EFL (mm):**

398.75 **Distance Focale Arrière BFL (mm):**

Uncoated **Traitement:**

N-K5 **Substrat:**

40-20 **Qualité de Surface:**

1.5λ **Power (P-V) @ 632.8nm:**

λ/4 **Irregularity (P-V) @ 632.8nm:**

±1 **Tolérance Distance Focale (%):**

16.00 **f#:**

0.03 **Ouverture Numérique NA:**

330 - 2500 **Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

Conformité réglementaire


[Visionner](#) **Certificate of Conformance:**

Description produit

- Substrat N-K5
- Divers traitements anti-reflets (AR)
- Options PCX et DCX disponibles

Les lentilles N-K5 sont disponibles en divers diamètres, longueurs focales, de même qu'en format Plano-Convexe et Double-Convexe. Les traitements anti-reflets, du visible à l'IR proche, les rendent idéales pour des applications diverses et variées.

Informations techniques



Montures compatibles