

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 25mm de Dia x 40mm EFL, Non Traite, Lentille Plan Convexe Ge



Stock #69-640 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€325,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€325,00

Qté 6+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
40.00 @ 10.6µm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

39.25
Traitement: Uncoated
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Qualité de Surface: 60-40
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.35
Rayon R₁ (mm): 120.16
Ouverture Utile CA (mm): 24
f#: 1.6
Ouverture Numérique NA: 0.31
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner