

TECHSPEC® 25mm Dia x 50mm EFL, Traité 3 - 12µm, Lentille Plan Convexe Ge



Stock **#87-947** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€475,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€475,00

Qté 6+

€380,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm

Distance Focale Arrière BFL (mm):

49.25
Traitement: BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm
Substrat: ☐ Germanium (Ge)
Qualité de Surface: 60-40
Centrage (arcmin): <3
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.48
Rayon R₁ (mm): 150.19
Ouverture Utile CA (mm): 24
f#: 2.00
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 12000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme