

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC N20 Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#38-762** FIN DE SÉRIÉ 3-4 JOURS

- 1 +

€199,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€199,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
75.00 @ 587.6nm

Distance Focale Arrière BFL (mm):
71.96

Traitement: Laser V-Coat (266nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.25% @ 266nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/20
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 4.43 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.08
Rayon R₁ (mm): 34.39
Ouverture Utile CA (mm): 22.5
f/#: 3.00
Ouverture Numérique NA: 0.17
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 266
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Damage Threshold, By Design: ☐ 3 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner