

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Lentille Biconvexe Non Traitee, 25 mm de dia. x 75 mm FL



Stock #32-626 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

1 €31,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€31,50

Qté 10+

€28,25

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):

73.84
Distance Focale EFL (mm): 75.00
Traitement: Uncoated
Substrat: 
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.45
Rayon R ₁ =R ₂ (mm): 76.66
Ouverture Utile CA (mm): 24.00
f/#: 3.00
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.17
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme