

TECHSPEC®

25mm de Dia. x 150mm FL, non traité, Lentille Cylindrique PCX



Stock **#68-175** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

-

1

+

€109,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€109,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.00 +0.0/-0.2

Distance Focale EFL (mm):
150.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

f#:
6.00

Ouverture Numérique NA: 0.08
Traitement: Uncoated
Type: Cylinder Lens, Plano-Convex
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Distance Focale Arrière BFL (mm): 147.94
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.1
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.85
Tolérance Distance Focale (%): ±3
Rayon R (mm): 68.77
Qualité de Surface: 40-20
Tolérance Angle de Bord (arcmin): 15.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

